

# Schattenwand, Wandmontage ohne Abstandshalter, weiße Schatten

H1700mm x B730mm



Artikel Nr.: 2104

Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäß GFSI-Standard und der 5S-Arbeitsgestaltung aufzubewahren. Die Schattenwände sorgen dank ihrer farbigen Kennzeichnung für eine hygienische Trennung der Geräte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Reinigungsgeräte stets aufgeräumt, sauber und in einem guten Zustand sind – das spart Ihnen tagtäglich Zeit und Geld. Darüber hinaus erleichtern sie Ihnen den Überblick über Ihr Inventar und tragen dazu bei, dass Auditoren nichts zu beanstanden haben.

## Allgemeine Informationen

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Material               | Beschichtetes Vinyl, Aluminiumverbund |
| Ursprungsland ISO Code | NL                                    |
| Ursprungsland          | Niederlande                           |

## Produktabmessungen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Produkt Länge/Tiefe | 4 mm    |
| Breite              | 730 mm  |
| Höhe                | 1700 mm |
| Nettogewicht        | 4,97 kg |

## Verpackungs- und Versanddetails

|  |             |
|--|-------------|
| VE   | 1 Stk.      |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)        | 0 Stk.      |
| Anzahl pro Lage (Palette)                          | 0 Stk.      |
| Colli Länge/Tiefe                                  | 0 mm        |
| Colli Breite                                       | 0 mm        |
| Colli Höhe   | 0 mm        |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP) je Stk. | 0 kg        |
| Total Tare Weight                                  | 0 kg        |
| Bruttogewicht                                      | 4,97 kg.    |
| Kubikmeter   | 0,004964 M3 |
| Zolltarif  | 83100000    |

## Technische Daten

|   |        |
|---|--------|
| Number of Spacer holes on Shadow Boards | 5 Pcs. |
|---|--------|

## Nutzungsbeschränkungen

|  |        |
|--|--------|
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung          | 5 pH   |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung          | 9 pH   |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) | 80 °C  |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>     | -30 °C |

Schattenwände können mit einem nicht scheuernden Tuch, warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden.

Es ist nicht ratsam, zur Reinigung der Schattenwände einen Hochdruckreiniger zu verwenden.

Schattenwände bestehen aus nicht saugfähigen, langlebigen Materialien, die REACH-konform sind und für den Einsatz in einer Lebensmittel-Produktionsumgebung geeignet sind.