

Handskrapa, Metalldetekterbar

102 mm, Vit



Artikelnr.: 40635

Denna smala handskrapa är utformad för rengöring av små utrymmen och rundad utrustning, som exempelvis stora skålar, och den är perfekt för att lossa envis smuts, inklusive deg, choklad och fastbrända livsmedel. Bladet är vasst på båda sidor för extra lång livslängd. Skrapan är tillverkad av metalldetekterbart material, vilket kan testas före användning med Vikans testset, produktnummer 11113.

Allmän Information

| | |
|-----------------|---|
| Färg | Vit |
| Material | Polypropylen, Metall & röntgen detekterbar tillsats |
| MetalDetectable | Ja |
| Ursprungsland | Danmark |

Product Dimensions

| | |
|--------------------|----------|
| Produkt Längd/Djup | 18 mm |
| Produkt Bredd | 102 mm |
| Produkt Höjd | 210 mm |
| Nettovikt | 0,066 kg |

Förpacknings- och Leveransdetaljer

| | |
|--|----------------|
| Antal per förpackning | 10 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm) | 3600 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 150 Stk. |
| Colli Längd/Djup | 290 mm |
| Colli Bredd | 195 mm |
| Colli Höjd | 175 mm |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,004 kg |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,004 kg |
| Total Tare Weight | 0,008 kg |
| Bruttovikt | 0,07 kg |
| Kubikmeter | 0,000386 M3 |
| GTIN-13 nummer | 5705022031951 |
| GTIN-14 nummer | 15705028031969 |
| Tull nummer | 39241000 |

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 40635

| | |
|--|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS avsiktligt tillsatt | Nej |

Tekniska Data

| | |
|----------------------|--------|
| Handtag-/greppslängd | 140 mm |
|----------------------|--------|

Användningsbegränsningar

| | |
|---|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Tork temperatur | 120 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius