

# Hållare för skurnylon, handmodell

230 mm, Gul



Artikelnr.: 55106



Säkra skurpads med låsbar hållare. Perfekta för rengöring av transportbälten, produktionslinjer och utrustning såsom bakplåtar.

## Allmän Information

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Färg                  | Gul                                            |
| Material              | Polypropylen, Rostfritt stål (AISI 304), Nylon |
| Ursprungsland ISO-kod | LT                                             |
| Ursprungsland         | Litauen                                        |

## Product Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Produkt Längd/Djup | 230 mm  |
| Produkt Bredd      | 95 mm   |
| Produkt Höjd       | 80 mm   |
| Nettovikt          | 0,23 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Antal per förpackning                             | 10 St.         |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                | 800 Stk.       |
| Quantity Per Layer (Pallet)                       | 0 Stk.         |
| Colli Längd/Djup                                  | 375 mm         |
| Colli Bredd                                       | 290 mm         |
| Colli Höjd                                        | 135 mm         |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4") pr. Stk.       | 0,0055 kg      |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0,026 kg       |
| Total Tare Weight                                 | 0,0315 kg      |
| Bruttovikt                                        | 0,26 kg        |
| Kubikmeter                                        | 0,001748 M3    |
| GTIN-13 nummer                                    | 5705020551062  |
| GTIN-14 nummer                                    | 15705020551069 |
| Tull nummer                                       | 39241000       |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

## Artikelnr.: 55106

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Nej |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Nej |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja  |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej |

## Användningsbegränsningar

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C  |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C |
| Max. Tork temperatur                              | 120 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH   |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 8 pH   |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.  
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius